

HITACHI

Inspire the Next

業務用 ウォータークーラー

総合カタログ 2017-春



RW-226PD



RW-1810BH

屋外に据え付けしないでください。また、水のかかる場所や湿気の多い場所には据え付けしないでください。
絶縁が悪くなり、漏電し感電や火災の原因になることがあります。

家電と空調の日立アプライアンス kadenfan.hitachi.co.jp 日立の家電品 検索

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。ウォータークーラーは、『改正フロン排出抑制法』に基づき簡易定期点検が必要です。また、廃棄・整備する場合はフロン類の回収・破壊の料金が必要になります。

スポーツクラブや待合室などで活躍。

水道直結式

給水の手間なし。

水道直結式なので、給水をする手間がかかりません。

自動洗浄

タンク内を1日1回、自動洗浄。

タンク内の水を1日1回自動排水し、新しい水と入れ換えます。タイマー式なので洗浄時刻を設定できます。

※自動洗浄は約7分かかります。洗浄中はランプが点灯します。

2方式取水

足踏みペダル、ボタン両方で水が出せる。



足踏みペダル

水はねに配慮した形状の水受皿



ボタン

メッキ仕上げのノズル部

*1 抗菌処理ボタン(取水)

ボタンを抗菌化。

*1 ●試験機関：一般財団法人日本食品分析センター●試験方法：フィルム密着法（JIS Z 2801）●抗菌の方法：銀系抗菌剤を添加●試験の結果：24時間後に99%の抗菌効果




ストレーナ

80メッシュのストレーナを同梱。

配管接続時に取り付けることで、水道配管内のさび等を除去し、異物による電磁弁等の故障を防ぎます。

また、ストレーナは製品の外に取り付けるので、簡単に掃除ができます。



節電モード

水温の設定を変更して節電。


通常約6℃のタンク内の冷水設定温度を約8℃に上げて、消費電力量を抑えます。室温30℃の場合、最大で約12%の節電効果*2があります。

*2 室温30℃、水温25℃での消費電力量の比較。通常運転モード時：179Wh、節電モード時：156Wh。ご使用の状況により効果は異なります。JIS C 9618の測定方法に準じていますが、冷水温度等の条件は異なります。節電モードでは冷えが弱いと感じられることがあります。

転倒防止

L字形固定金具付き。

転倒防止のため、床面に固定するL字形本体固定金具を付属。



L字形本体固定金具
※イメージ図

床置型／冷水専用



RW-226PD

飲食店やオフィスなどで活躍。

水温 3段階 表示

水温をデジタル表示。

冷水は約5℃/約10℃/約15℃、
温水は約75℃/約85℃/約90℃
の3段階に切り替えられ、デジタル
表示されます。マイコン制御で水
温を保ちます。



2段絞り タンク

使う分だけを冷却/ 加熱するから効率的。

タンクは貯水と冷却/加熱部を分けた
2段絞りタイプ。仕切り板により、貯水
タンクの水温の影響を受けにくく、
効率よく冷却/加熱ができます。
※右図(上面より見た図)は、上ふたと
仕切り板を外して撮影しています。



※イメージ図

空だき 検知

空だきを検知。

タンクに温水がなくなり、
空だきの状態になると
加熱を停止してデジタル
表示部に「EP」と点滅
表示。



茶こし 受け

回転式で出し入れ簡単。

直径80mmまでの市販の茶こしが収まります。



(茶こしは付属されていません。)

両サイド ピッタリ 据え付け

両サイドピッタリ据え付けが 可能な後方排気式。

※本体背面は150mm以上の放熱スペースが
必要です。

水位 表示

貯水残量が ひと目で分かる。

貯水残量が分かるように、本体前面右
側に水位表示を設けました。

押し ボタン式

手軽に水が出せる。

ボタンを押すことで水が出せます。

*1 抗菌処理 ボタン (取水)

ボタンを抗菌化。

*1 ●試験機関：一般財団法人
日本食品分析センター ●試験
方法：フィルム密着法 (JIS
Z 2801) ●抗菌の方法：銀
系抗菌剤を添加 ●試験の結
果：24時間後に99%の抗菌
効果



RW-1810BH


卓上型/冷水・温水兼用



※冷水・温水切り替え式。

水道直結式 自動洗浄 2方式取水 抗菌処理ボタン (取水) ストレーナ 節電モード 転倒防止

(足踏みペダル)
(ボタン)






水道直結式 2方式取水 *1 抗菌処理ボタン(取水) ストレーナ 転倒防止



JANコード 45-49873-020013

■水入口管:15A(1/2B)



※水入口バルブは水量調整に適するグローブバルブ型を使用してください。



JANコード 45-49873-020006


水道直結式 ワンタッチレバー式 *3 抗菌処理センターカバー ストレーナ

單位:mm

Technical drawings of the water inlet and hose connection parts of the water filter. The left drawing shows the water inlet with dimensions 57, 70, and 70. The right drawing shows the hose connection part with dimensions 34, 64, and 57, and the label 'ホース取り付け部' (Hose attachment part).

左右200mm以上、上部300mm以上の放熱スペースを確保。 (G1/2Bオネジ) (G1/2Bオネジ)
外形寸法: 幅300×奥行445(水入・抜口含む465)×高さ540mm

六日:RC 五日:R



※図は配管の一例です。各配管に記載した配管径は硬質塩化ビニルライニング鋼管を使用する場合の配管径です。
 ※配管の詰まりを防止するため付属の外付けストレーナをキャップが下になるように配管してください。※配管に必要なバルブ類や管材は付属していません。※水入口バルブは水量調整に適するグローブバルブ型を使用してください。

卓上型／冷水・温水兼用




※冷水・温水切り替え式。

水温3段階表示 2段絞りタンク 空だき検知 水位表示 押しボタン式 *1 抗菌処理ボタン(取水) 茶こし受け*2 両サイドビッタリ据え付け



RW-1810BH

○据え付け寸法図



※1 外形寸法図はRW-1810BHです。RW-1210BHは寸法が異なります。
RW-1810BH 外形寸法：幅300×奥行505×高さ600mm
RW-1210BH 外形寸法：幅300×奥行505×高さ540mm

18リットルタンク

RW-1810BH

128,000円[☆](税別)

JANコード 45-49873-019994

12リットルタンク

RW-1210BH

118,000円[☆](税別)

JANコード 45-49873-019987

卓上型／冷水専用




2段絞りタンク 水位表示 ワンタッチレバー *3 抗菌処理レバー 両サイドビッタリ据え付け



RW-1810B

○据え付け寸法図



※2 外形寸法図はRW-1810Bです。RW-1211Bは寸法が異なります。
RW-1810B外形寸法：幅300×奥行505×高さ600mm
RW-1211B外形寸法：幅300×奥行505×高さ540mm

18リットルタンク

RW-1810B

113,000円[☆](税別)

JANコード 45-49873-019970

12リットルタンク

RW-1211B

106,000円[☆](税別)

JANコード 45-49873-019963

*1 ●試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター●試験方法：フィルム密着法 (JIS Z 2801) ●抗菌の方法：銀系抗菌剤を添加●試験の結果：24時間菌の方法：銀系抗菌剤を添加●試験の結果：24時間後に99%の抗菌効果 *4 貯水式は周囲温度30℃、水出口温度10℃の場合。水道直結式の場合、周囲温度なので40%は排出される)として計算。*6 ホースは付属しません。市販のビニルホース (内径14~15mm) をご使用ください。*7 水入・抜口含む465mm。*8 ☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整
○商品とカタログの写真の色・柄は、角度や光源などによって見え方が多少異なります。

●ウォータークーラー仕様一覧表

方 式		水 道 直 結 式			貯 水 式			
タ イ プ		床置型／冷水専用		卓上型／冷水専用	卓上型／冷水・温水兼用		卓上型／冷水専用	
型 式		RW-226PD 176,000円 [☆] (税別)	RW-225P 147,000円 [☆] (税別)	RW-145P 112,000円 [☆] (税別)	RW-1810BH 128,000円 [☆] (税別)	RW-1210BH 118,000円 [☆] (税別)	RW-1810B 113,000円 [☆] (税別)	RW-1211B 106,000円 [☆] (税別)
1時間あたりの冷水供給能力 50/60Hz *4		約10L/約11L	約10L/約11L	約10L/約11L	約7L/約8L	約7L/約8L	約7L/約8L	約7L/約8L
1時間あたりの標準使用可能人員(めやす)50/60Hz *5		約50人／約55人	約50人／約55人	約80人／約90人	約55人／約65人	約55人／約65人	約55人／約65人	約55人／約65人
定格消費電力 (W) 50/60Hz	冷 水	176/190	176/190	176/190	176/190	176/190	176/190	176/190
	温水 (ヒーター)	－	－	－	650	650	－	－
電 源		単相100V 50/60Hz						
運転電流 (A) 50/60Hz	冷 水	3.0/2.7	3.0/2.7	3.0/2.7	2.8/2.6	2.8/2.6	2.8/2.6	2.8/2.6
	温水 (ヒーター)	－	－	－	6.5	6.5	－	－
タンク容量		ステンレス鋼製 2L 自動洗浄機能付	ステンレス鋼製 2L	ステンレス鋼製 2L	ステンレス鋼製 18L	ステンレス鋼製 12L	ステンレス鋼製 18L	ステンレス鋼製 12L
取水方式		足踏みペダル 押しボタン両用		ワンタッチレバー式	押しボタン式		ワンタッチレバー式	
配管口径	給水口	水道直結式給水接続口 メネジRc1/2		水道直結式給水接続口 オネジG1/2B	貯水式			
	排水口	排水接続口メネジRc1		排水受(1.4L) または排水ホース*6	排水受(1L)または排水ホース*6			
冷・温水温度	冷 水	約6℃			約5℃/ 約10℃/約15℃		約5℃	
	温 水	－		－	約75℃/ 約85℃/ 約90℃		－	
付 属 品		L字形本体固定金具/ストレーナ			ストレーナ		茶こし受け	
質 量 (kg)		23	22	17	20.5	20	19.5	19
外形寸法 (幅×奥行×高さmm)		340×346×1,030	340×346×1,030	300×445*7×540	300×505×600	300×505×540	300×505×600	300×505×540

●冷水や温水が使用可能になる時間の目安

方 式		水 道 直 結 式			貯 水 式			
型 式		RW-226PD	RW-225P	RW-145P	RW-1810BH	RW-1210BH	RW-1810B	RW-1211B
所要時間 ^{*8}	冷 水	約25分	約20分	約20分	約30分			
	温 水	—	—	—	約90分	約60分	—	—

●別売部品

水道直結式ウォータークーラー用

外付けフィルター(別売部品)

部品番号:RW-225PD 020
希望小売価格:5,800円(税別)
適用機種:
RW-226PD/RW-225P




ホコリの侵入を抑制。

銭湯・スポーツジム・学校等、繊維系のホコリが発生しやすい場所で使用する場合は、製品購入時より、外付けフィルター(別売部品)を製品に装着してください。また、フィルターを定期的に掃除することで、放熱器にホコリが入ることによる、冷却能力の低下を抑えられます。

貯水式ウォータークーラー用

給水継手(別売部品)

部品番号:RW-125B 024
希望小売価格:300円(税別)
適用機種:
RW-1810BH/RW-1210BH/
RW-1810B/RW-1211B



水道から手軽に給水。

給水継手(別売部品)を利用すると直接水道から給水できます。

ホースは内径15mmの市販の飲料水用ホース(食品衛生法適合品)を使用してください。またホース内にたまった水を給水すると、水ににおいが付いてしまう場合がありますので、かならず排水してから給水してください。

後に99%の抗菌効果 *2 茶こしは付属されていません。 *3 ●試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター●試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)●抗30℃、水入口温度25℃、水出口温度10℃の場合。 *5 卓上型は、1人あたり1時間に125mL飲むとして計算。床置型は、1人あたり1時間に200mL使用する(噴水式)用時季や使用状況、水温によって異なる場合があります。
・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

正しい使用法をお守りください。

【据え付け】●万一の感電事故防止のために、アースを取り付けてください。なお、据え付けご使用状況によっては、漏電遮断機の設置が義務づけられています。工事費用その他詳しくは販売店にご相談ください。●据え付けは、据え付け寸法図により行ってください。●冷却能力が低下しますので直射日光があたる場所や、熱を出す器具のそばでのご使用は避けてください。●潮風が直接あたる場所や温泉地帯など、周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は保証の範囲外となる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。●ウォータークーラーは車両、船舶などでの使用には不向きです。このような使い方による故障の修理は保証期間であっても有料とさせていただきます。●改造して使用されますと、本来の能力を発揮できないばかりでなく、故障の原因ともなります。●ウォータークーラーは水を扱う製品です。水がこぼれても問題のない場所でご使用ください。●このカタログに掲載のウォータークーラーはすべて屋内用です。屋外には設置しないでください。●焼肉・お好み焼き・すしなどの飲食店や、食品等を製造する工場では、直接、油煙（オイルミスト）、塩分、酢、アルコールなどを含んだ空気を吸い込まない位置に据え付けてください。油分、塩分、酢、アルコールの成分などが付着すると、プラスチック部品に亀裂が生じたり、熱交換器などの金属部品が腐食することで冷えなくなるおそれがあります。●床置型の製品は銭湯・スポーツジム・学校等、繊維系のホコリが発生しやすい場所でご使用の場合は、製品購入時より、別売りの外付けフィルターをご使用ください。フィルターを定期的に掃除することで、放熱器にホコリが入ることによる、冷却能力の低下を防止することができます。●冷水・温水兼用タイプの製品は、仕切り板を常に取り付けて使用してください。タンク内の正しい位置に仕切り板がセットされていないと、センサーが正常に動作できず、故障の原因となることがあります。

【配管】●上水道に直結する場合は、設置する地域の水道条例に基づき、認定水道工事が施工してください。●給水源には水質基準（厚生労働省令第101号）に合格した飲料水をご使用ください。●水道直結式の給水圧は0.15～0.7MPaです。●給水圧が0.15MPa以下の場合、オリフィス（部品番号：RW-142P 005）の交換や、ノズルスパーサー（部品番号：RW-222P 022）の取り付けが必要な場合があります。●配管の詰まりを防ぐため、水入口バルブとウォータークーラー本体の給水口の間に付属のストレーナを設置してください。●配管に必要なバルブ類や管材は付属していません。

【運転】●使いはじめは水ににおいを感じるがありますが、これは配管やプラスチックなどのにおいで害はありません。●貯水式のウォータークーラーの場合、熱いものは室温程度に冷ましてから入れてください。浄水器を通してカルキを除いた水は傷みやすいので、長時間くみおくことは避けてください。牛乳など腐敗しやすいもの、めんつゆなど塩分を含むもの、果肉飲料など粘度の高いもの、酒類や炭酸飲料などは入れないでください。お茶や麦茶など沈殿物やカスを含んでいるものはこしてから入れてください。ご使用後は清掃してください。●貯水式のウォータークーラーは冷水運転をしているとき、外気温やタンク内の水量などの使用状態により、タンク内下部表面温度が0℃以下になり水が凍結することがあります。冷水・温水兼用タイプの製品は、タンク底部の色が変わることがありますが、これは温水運転をしているとき、タンク底部のヒーター取り付け部が高温になるための現象で、性能および寿命には影響ありません。

【保守】●ノズルや水受皿などの水飲み口周囲はこまめに清掃してください。●冷えが悪くならないように、放熱器などにたまったホコリは、月に1回を目安に掃除してください。●冬季など凍結のおそれがあるときは、タンク内と配管の水を抜いてください。●貯水式製品のタンクや水道直結式製品の水受皿などには耐食性のよいステンレスを使用していますが、表面にもらいさびが発生することがあります。そのまま放置するとステンレスがさびることがありますので、こまめにお手入れしてください。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。<http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>

〈ウォータークーラー〉

- このカタログに掲載の商品は飲料水の冷却または加温用です。記載されている飲料水以外のものには使用しないでください。
- 水道直結式は、給・排水および水抜き配管工事が必要です。詳しくは販売店または専門業者にご相談ください。

長年ご使用のウォータークーラーの点検を！

●ウォータークーラーの補修用性能部品（冷媒を含む）の最低保期間は、製造打ち切り後8年です。



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。●コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。●運転中、異常な音がする。●本体ケースが変形していたり、異常に熱い。●焦げくさいにおいがする。●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

家電ビジネス情報センター TEL: **0120-3121-19**
FAX: **0120-3121-34**

受付時間9:00～17:30（月～土）／携帯電話、PHSからもご利用できます
（日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます）

・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。

・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
<http://www.hitachi-ap.co.jp/privacy/index.html>

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2017年3月現在のものです。HG-1123(H)

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。



販売元  日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

製造元 日立レフテクノ株式会社

〒329-4404 栃木県栃木市大平町富田709-2

※製造元は、ジョンソンコントロールズ日立空調のグループ会社です。